



Akku-boreskruemaskine med udskiftelig borepatron, Type: GSR1235FCF



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070242 GSR1235FCF
GTIN	3165140936910
Artikelklasse	03B

Beskrivelse

Udførelse:

Bosch batteri-bore-/skruemaskine

- **Kompakt, effektiv 12 V akku-boreskruemaskine med højre-/venstreløb.**
- **Med Electronic Motor Protection (EMP) og Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-lys til belysning af arbejdsområdet og akku-ladetilstandsvisning.**
- **Flertrins momentindstilling for præcis skruening.**
- **Elektronisk regulering af omdrejningstal til præcis forboring og skruening.**
- **Softgrip.**

Præcist arbejde også på vanskeligt tilgængelige steder på grund af kompakt størrelse **med bitholder** eller udskiftelig **excenter- eller vinkelforsats**. Flexibelt arbejde takket være skiftesystemet med fire forskellige **FlexiClick**-forsatser. Bekvem håndtering: Forsatserne bliver ganske enkelt siddende på maskinen til indstilling af 16 forskellige positioner.

Leveringsomfang:

Inklusive lader, excenterforsats, borepatron, vinkelboreforsats, bitholder og L-BOXX.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851 – 073866.

Teknisk beskrivelse

Hurtigspændepatron, spændeområde	0 - 10 mm
----------------------------------	-----------

Omdrejningstalområde, 1. gear	0 - 460 min ⁻¹
Omdrejningstalområde, 2. gear	0 - 1300 min ⁻¹
Producentbetegnelse	GSR 12V-35 FC
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Batterispænding	12 V
Maks. spiralbor-Ø i stål	10 mm
Maks. moment, blød	20 Nm
Antal medfølgende akkuer	2
Maks. vibration iht. EN	<1,9 m/s ²
Typisk anvendelse	Strong
Motorkonstruktion	2-polet motor
Akku-kapacitet	3 Ah
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 12 V
Maks. moment, hård	35 Nm
Maks. spiralbor-Ø i træ	32 mm
Vægt	0,8 kg
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	med udskiftelig borepatron, 12V
USP2	med 2 batterier, i L-Boxx

Tilbehør

Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B12 V	073855 B12
--	------------