



Bordmærkningssystem mini 120/100 Station Touch, Type: STATION



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085756 STATION
GTIN	
Artikelklasse	04F

Beskrivelse

Udførelse:

Bordmærkningssystem med:

- **kapacitiv touchscreen**
- **vippegreb til hurtigt skift af komponenter**
- **elektromagnetisk drev**
- **LED-belysning af markeringsområdet, der kan slås til**
- **elektronikkabel med slæbekæde**
- **laserpointer til simulering af markeringsprocessen**
- **30 indstillelige slagstyrker**
- **integreret software**

Teknisk beskrivelse

maks. markeringsdybde	5 mm
Skrifthøjde	1 - 99,9 mm
Producentbetegnelse	mini 120/100 STATION
Interface	USB-interface

Interface	Ethernet
maks. markeringsfelthøjde	100 mm
maks. markeringsfeltbredde	120 mm
Skrifttegn	Aa-Åå
Skrifttegn	0-9
Skrifttegn	Tegn
Skrifttype	Middelskrift
Energiforsyning	Eldrevet
Nominel spænding	230 V
Produkttype	Målemarkør

Tilbehør

Magnetholdeplade til FlyMarker® mini Type 120/45	085758 120/45
Slagmagnet, ekstra kraft Type 120/45	085779 120/45
Søjlestativ til stationær drift/brug Type MINI	085783 MINI
Logofremstilling fra fil Type LOGO	085785 LOGO
Markørnål til FlyMarker® Markeringsnålespidsens vinkel 110 grader	085790 110
Markørnål til FlyMarker® Markeringsnålespidsens vinkel 60 grader	085790 60
Markørnål til FlyMarker® Markeringsnålespidsens vinkel 90 grader	085790 90