

**Mitutoyo****Mikrometerskrue Sæt 3 dele, Måleområde: 0-25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	420501 0-25
GTIN	4067263132974
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:****Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.**

Hærdet, slebet målespindel. Fiksering med spændearm.

Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse. Blændfrit forkromet måletromle.

Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

**Leveringsomfang:****3 x mikrometerskruer** nr. 420500, str. 0 - 25.**Teknisk beskrivelse**

Aflæsning	0,01 mm
Måleområde	0 - 25 mm
Kalibrering	B1
Spindel-Ø	6,35 mm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Spindelstigning	1/50 mm
Fejlgrænse	2 µm
Udførelse, måleflade	forsynet med hårdmetal
Måletromle-Ø	18 mm
Norm	DIN 863

Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

## Services

KalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 3X25 mm	022000 3X25
DAkS-kalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 3X25 mm	022010 3X25

## Tilbehør

Mikrometerskrue Måleområde 0-25 mm	420500 0-25
------------------------------------	-------------