

Garant**Båndmål Sæt 3 dele, Længde: 2m****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	461901 2
GTIN	4062406206611
Artikelklasse	41H

Beskrivelse**Udførelse:**

Et båndmål af særlig høj kvalitet med et hus af glasfiberforstærket polyamid og automatisk båndreturløb.

For at opnå et perfekt greb er kontaktfladerne og stopasten belagt med **2K-Santoprene®**. Glideleje med Teflon giver et blødt glid og et usædvanligt let løb.

Innovativ dæmper af specialgummi absorberer tilbageslagsenergien og skåner håndledet.

Indsat aluminiumprofil på undersiden, så båndmålet står præcist.

En speciel klar lak beskytter båndet effektivt mod slitage. Antirefleksegenskaberne gør aflæsningen let under alle lysforhold.

mm-skala-inddeling

Leveringsomfang:

3 x rullebåndmål nr. 461900.

Teknisk beskrivelse

Båndbredde	13 mm
Kabinet, længde	62 mm
Båndlængde	2 m
Kabinet, højde	59 mm
Kabinet, bredde	26 mm
Båndfarve	hvid

Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produkttype	Båndmål

Services

KalibreringBåndmål Maks. længde 3X2 m	026240 3X2
---------------------------------------	------------

Tilbehør

Båndmål Længde 2 m	461900 2
--------------------	----------