

**Garant****Båndmål Sæt 3 dele, Længde: 5m****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	461901 5
GTIN	4062406206635
Artikelklasse	41H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Et båndmål af særlig høj kvalitet med et hus af glasfiberforstærket polyamid og automatisk båndreturløb.

For at opnå et perfekt greb er kontaktfladerne og stoptasten belagt med **2K-Santoprene®**. Glideleje med Teflon giver et blødt glid og et usædvanligt let løb.

**Innovativ dæmper** af specialgummi absorberer tilbageslagsenergien og skåner håndledet.

**Indsat aluminiumprofil** på undersiden, så båndmålet står præcist.

En speciel klar lak beskytter båndet effektivt mod slitage. Antirefleksegenskaberne gør aflæsningen let under alle lysforhold.

mm-skala-inddeling

**Leveringsomfang:**

**3 x rullebåndmål** nr. 461900.

**Teknisk beskrivelse**

Kabinet, højde	69 mm
Båndlængde	5 m
Kabinet, bredde	30 mm
Båndfarve	hvid
Kabinet, længde	70 mm
Båndbredde	16 mm

Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produkttype	Båndmål

### Services

KalibreringBåndmål Maks. længde 3X5 m	026240 3X5
---------------------------------------	------------

### Tilbehør

Båndmål Længde 5 m	461900 5
--------------------	----------