

Garant**Ringgaffelnøgle, Nøglestørrelse: 5,5mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 613600 5,5 |
| GTIN | 4062406219581 |
| Artikelklasse | 61A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med optimeret profilskaft, der giver et særligt godt greb og ergonomisk korrekt arbejde. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. Ring med **HT-Drive**-profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

Bemærk:

HT-Drive – den særligt præcise profil.

Fordel:

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. – Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Nøglelængde L | 100 mm |
| maks. kæbehøjde h1 | 4 mm |
| Nøglestørrelse, mål | metrisk |
| Nøglestørrelse | 5,5 mm |
| maks. ringhøjde h _{2 maks.} | 6 mm |
| Norm | DIN 3113 A |
| Norm | ISO 3318 |

| | |
|-------------------|--------------------|
| Norm | ISO 7738 |
| Produktionsmetode | sænksmedet |
| Materiale | Krom-vanadium-stål |
| Overflade | matforkromet |
| Produkttype | Skruenøgle |