

**Garant****Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 14X15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	610600 14X15
GTIN	4062406220273
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med optimeret profilskaft, der giver et særligt godt greb og ergonomisk korrekt arbejde. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, matforkromet af hensyn til afskalning.

**Teknisk beskrivelse**

maks. kæbebredde b1	33 mm
Nøglestørrelse <sub>1</sub>	14 mm
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	15 mm
maks. kæbehøjde h	6 mm
maks. kæbebredde b2	35 mm
Nøglelængde L	190 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Kæbestilling 1	15 grader

Kæbestilling 2	15 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
gnistfri	nej
samme nøglevidde i begge ender	nej
Produkttype	Skruenøgle