

Garant**Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 24X27mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 610600 24X27 |
| GTIN | 4062406220419 |
| Artikelklasse | 61A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med optimeret profilskaft, der giver et særligt godt greb og ergonomisk korrekt arbejde. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet af hensyn til afskalning.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Nøglelængde L | 280 mm |
| Nøglestørrelse ₁ | 24 mm |
| Nøglestørrelse ₂ | 27 mm |
| Nøglestørrelse, mål | metrisk |
| maks. kæbehøjde h | 9 mm |
| maks. kæbebredde b1 | 54 mm |
| maks. kæbebredde b2 | 60 mm |
| Norm | ISO 3318 |
| Norm | DIN 3110 |
| Kæbestilling 1 | 15 grader |

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Kæbestilling 2 | 15 grader |
| Materiale | Krom-vanadium-stål |
| Overflade | matforkromet |
| gnistfri | nej |
| samme nøglevidde i begge ender | nej |
| Produkttype | Skruenøgle |