

Garant**Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, Nøglestørrelse: 21X24mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	615600 21X24
GTIN	4062406221027
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med praktisk, handy profilskaft. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. Ringe med **HT-Drive**-profil.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

Bemærk:

HT-Drive – den særligt præcise profil.

Fordel

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne.**
- **Skruerne skånes.**
- **Skruerne får en længere levetid.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj.**
- **Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse ₂	24 mm
maks. ting-Ø D ₂ maks.	35 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
maks. ring-Ø D ₁ maks.	32 mm
Nøglelængde L	330 mm

Nøglestørrelse ₁	21 mm
Ringstilling	75 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Ring, dybforkrøppet	ja
åben ring	nej
Produkttype	Skruenøgle