

Garant**Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 20X22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	610600 20X22
GTIN	4062406220365
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med optimeret profilskaft, der giver et særligt godt greb og ergonomisk korrekt arbejde. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet af hensyn til afskalning.

Teknisk beskrivelse

maks. kæbebredde b1	45 mm
Nøglestørrelse ₂	22 mm
Nøglestørrelse ₁	20 mm
maks. kæbehøjde h	8 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
maks. kæbebredde b2	49 mm
Nøglelængde L	235 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Kæbestilling 1	15 grader

Kæbestilling 2	15 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
gnistfri	nej
samme nøglevidde i begge ender	nej
Produkttype	Skruenøgle