

Garant**Gevindbakke, G: W1.5/8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	141550 W1.5/8
GTIN	4062406223922
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket, forslidset form; **med skæreansnit på begge sider**. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Anvendelse:

Til Whitworth-gevind i henhold til BSW-norm BS84, i tolerancefeltet middel.

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	41,28 mm
Skæreretning	højre
Toleranceklasse	middel
Gevindstørrelse	W1.5/8
Højde	30 mm
Gevindgange pr. tomme	5
Udvendig Ø	75 mm

Gevindtype	BSW
Flankevinkel	55 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		