

**Garant****Gevindbakke, G: G2.3/4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	142060 G2.3/4
GTIN	4062406224141
Artikelklasse	11K

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Gevindbakke** (sekskantet) **uden** skæreansnit; til efterskæring.

**Anvendelse:**

**Til cylindrisk Withworth-rørgevind** DIN ISO 228/1.

Norm: DIN 382

Gevindgange pr. tomme: 11

Gevind-Ø: 81,53 mm

Nøglestørrelse: 115 mm

Højde: 22 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindgange pr. tomme	11
Højde	22 mm
Gevind-Ø	81,53 mm
Nøglestørrelse	115 mm
Gevindstørrelse	G2.3/4

Toleranceklasse	A
Skæreretning	højre
Gevindtype	G
Flankevinkel	55 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 382
Produkttype	Gevindbakke

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		