

Garant**Gevindbakke Venstregevind, M-LH: M33****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	140620 M33
GTIN	4062406221836
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket forslidset form.

1 3/4 gevind skærfas.

Skæreretning: Venstre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 3,5 mm

Udvendig Ø: 65 mm

Højde: 25 mm

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø	65 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Stigning	3,5 mm
Højde	25 mm
Gevindstørrelse	M33

Gevindtype	M-LH
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Skæreretning	Venstre
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		