

**Garant****Gevindbakke, G: G2.3/4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	142050 G2.3/4
GTIN	4062406224028
Artikelklasse	11K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lukket, forslidset form; **med skæreansnit på begge sider**. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

**Anvendelse:**

**Til cylindrisk Withworth-rørgvind DIN ISO 228/1.**

Norm: EN 24231

Gevindgange pr. tomme: 11

Gevind-Ø: 81,53 mm

Udvendig Ø: 120 mm

Højde: 22 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	81,53 mm
Skæreretning	højre
Toleranceklasse	A
Gevindstørrelse	G2.3/4

Udvendig Ø	120 mm
Gevindgange pr. tomme	11
Højde	22 mm
Gevindtype	G
Flankevinkel	55 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 24231
Produkttype	Gevindbakke

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		