

**Garant****Gevindbakke HSS, MF: 27X1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	141050 27X1
GTIN	4062406222369
Artikelklasse	11K

**Beskrivelse****Udførelse:**Lukket forslidset form; **med skæreansnit i begge sider.****1 3/4 gevind skærfas.**

Skæreretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 1 mm

Udvendig Ø: 65 mm

Højde: 18 mm

**Teknisk beskrivelse**

Toleranceklasse	DIN 13 6g
Stigning	1 mm
Højde	18 mm
Udvendig Ø	65 mm
Gevindstørrelse	M27×1

Gevindtype	MF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		