

**Garant****Gevindbakke HSS, MF: 28X1****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 141050 28X1   |
| GTIN                | 4062406222376 |
| Artikelklasse       | 11K           |

**Beskrivelse****Udførelse:**Lukket forslidset form; **med skæreansnit i begge sider.****1 3/4 gevind skærfas.**

Skæreretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 1 mm

Udvendig Ø: 65 mm

Højde: 18 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Udvendig Ø      | 65 mm     |
| Stigning        | 1 mm      |
| Toleranceklasse | DIN 13 6g |
| Højde           | 18 mm     |
| Gevindstørrelse | M28x1     |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Gevindtype     | MF          |
| Flankevinkel   | 60 grader   |
| Skæremateriale | HSS         |
| Norm           | EN 22568    |
| Skæreretning   | højre       |
| Produkttype    | Gevindbakke |

### Brugerdata

|                              | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet |                |          |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Olie                         | egnet          |                |          |
| tør                          | betinget egnet |                |          |