

Garant**Gevindbakke 6g, M: M60****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	140300 M60
GTIN	4062406221652
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket, forslidset form. \geq **M3 med skæreansnit på begge sider** af hensyn til let ansnit og sober transport af spånerne i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Skæreretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 5,5 mm

Udvendig Ø: 105 mm

Højde: 36 mm

Teknisk beskrivelse

Stigning	5,5 mm
Højde	36 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Udvendig Ø	105 mm
Gevindstørrelse	M60

Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		