

Garant**Gevindbakke HSS, MF: 3X0,25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	141050 3X0,25
GTIN	4062406223021
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket forslidset form; **med skæreansnit i begge sider.**

1 3/4 gevind skærfas.

Skæreretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 0,25 mm

Udvendig Ø: 20 mm

Højde: 5 mm

Teknisk beskrivelse

Højde	5 mm
Udvendig Ø	20 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Stigning	0,25 mm
Gevindstørrelse	M3×0,25

Gevindtype	MF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdatablad

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		