



Kernebor HSS skæredybde 25 mm, Ø DC: 21 mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 119010 21 |
| GTIN | 4014586613123 |
| Artikelklasse | 03G |

Beskrivelse

Udførelse:

HSS-kernebor med QuickIN-holder.

Samlet længde: 72 mm ved alle borstørrelser

Passer til:

Hurtigskiftesystem til tidsbesparende værktøjsskift uden brug af nøgle.

Passer til FEIN kerneborenheder, med adapter også til andre mærker. Kerneboret fjerner kun en tynd ring af materialet, hvilket betyder en tidsbesparelse på ca. 40 % – 60 %.

Leveringsomfang:

Uden centeringsstift.

Bemærk:

FEIN kerneborenheder se nr. 076520 / 076524 / 076526 gruppe 0 – værkstedsudstyr.

Ved anvendelse af kernebor 119010 og 119000 skal centrerstiften 119019 anvendes.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------|-----------|
| Nominel Ø D _c | 21 mm |
| Skæremateriale | HSS |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Hulskærer |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Aluminiumskunststoffer | betinget egnet | | |
| Aluminium (med korte spåner) | egnet | | |
| Alu > 10% Si | betinget egnet | | |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | betinget egnet | | |
| INOX < 900 N/mm ² | betinget egnet | | |
| GG (G) | betinget egnet | | |
| Olie | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |