

**Garant****Elektrisk højdejusterbar arbejdsplads Multiplex-plade af bøg med sort gummibelægning, Type: 2000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920325 2000
GTIN	4062406229023
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Elektrisk højdejusterbar arbejdsbord til let monteringsarbejde siddende og stående. Basisstel med løfteenhed med tværstivere i siden og bagpå til stabilisering.

50 mm tyk plade. Der kræves en ekstra forskydelig plade ved rækkeopstilling.

**Specialtilbehør:**

Hulplader nr. 920360 og 920365, forskydelige plader nr. 920356 og 920357. Skal bestilles separat.

**Lakering:**

Højdejusterbare fødder i sort. Tværafstivere i antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

**Bemærk:**

På grund af den maksimale bæreevne bør der kun benyttes mobile kabinetter. Undgå at montere kabinetter under arbejdspladen. Yderligere påbygningsdele reducerer bæreevnen tilsvarende. Leveres komplet monteret.

**Teknisk beskrivelse**

Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Dybde	800 mm
Bæreevne ved konstant belastning	200 kg
Bredde	2000 mm
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	610 - 1200 mm

Løftehastighed	35 mm/s
Arbejdsplade, dybde	800 mm
Maks. bæreevne	200 kg
Vægt	95 kg
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	200 kg
Energiforsyning	Akkudrevet
Energiforsyning	Med kabel
Nominel spænding	250 V
Stiktype indgang	F
Materialetykkelse	1 mm
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	50 mm
Produkttype	Arbejdsbord