

Garant**Elektrisk højdejusterbar arbejdsplads Bøge-multiplex-plade med sort gummibelægning, skråtindstillelig bordflade, Type: 1500****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920352 1500
GTIN	4062406229177
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Basisstel med løfteenhed med tværafstivere i siden og bagpå til stabilisering. Rørramme med skråtindstillelig bordflade (750 × 750 mm). Kan vinkles op til 20°. Automatisk skridsikring af den skråtindstillelige bordflade, ved 0° er skridsikringen helt kørt ind. Skråtindstillelig bordflade med forskydelige plader i siden og på bagsiden. Med bøsninger i arbejdspladen til fastgørelse af lamper og lupper. Arbejdsplade i bøge-multiplex med 5 mm tyk sort gummibelægning. Hulplader på siden og bagsiden □ 9x9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af Easyfix-kroge, -holdere og hulpladetilbehør. Beklædningsplader i siden muliggør opstilling på række. Kabelgennemføring i beklædningspladerne i siderne. Bæresøjle med 3 Schuko-stikkontakter til montering under modulet (kan anvendes til højre eller venstre). Skråtindstillelig bordflade med 1 gevindbøsning.

Lakering:

Højdejusterbare fødder i sort. Tværafstivere i antracit RAL 7016, hulplader i antracit RAL 7016, forskydelige plader i lysegrå RAL 7035, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Yderligere påbygningsdele reducerer bæreevnen tilsvarende.

Teknisk beskrivelse

Løftehastighed	22 mm/s
Arbejdsplade, dybde	800 mm

Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	720 - 1200 mm
Vægt	100 kg
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Arbejdsplade, tykkelse	40 mm
Dybde	800 mm
Bredde	1500 mm
Maks. bæreevne	350 kg
Bæreevne ved konstant belastning	350 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	350 kg
Energiforsyning	Akkudrevet
Energiforsyning	Med kabel
Nominal spænding	250 V
Stiktype indgang	F
Materialetykkelse	1 mm
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	40 mm
Produkttype	Arbejdsbord