

Garant GRIDLINE

**Svingarm med indstillingshylde, Type: 2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	928190 2
GTIN	4062406229634
Artikelklasse	91P

**Beskrivelse****Udførelse:**

Svingarm i stålør med 2 led, til fastgørelse (skrueforbindelse) på stolper eller energiforsyningsstolpe. Med nedvinklet fralægningsbakke (135°). Fralægningsbakke med 3 skilleplader. Afkantet forside med 4 udstansninger til påsætning af værktøj.

**Passer til:**

Stolper nr. 928010, energiforsyningsstolpe nr. 920351, 920352.

**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret.**

**Teknisk beskrivelse**

Svingarm-udhæng	560 mm
Bæreevne	25 kg
Materialetykkelse	1 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	25 kg
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Monitor-/tastaturholder

---

## Tilbehør

Svingarm Antal led 2

928170 2