

**Garant****Gevindskærehurtigskiftepatron synchro M1 – M12, Skaft-Ød: 30mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 319736 30     |
| GTIN                | 4062406229702 |
| Artikelklasse       | 31P           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Minimallængde-udligning, hurtigskifteindsatser til ER-spændepatroner.<UL></UL>

**Norm:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880** und **VDI 3425**, Blatt 2.

**Specialtilbehør:**

**Hurtigskifteindsats** nr. 338120.

Patronens udvendige Ø D: 43 mm

Udhængslængde L: 46 mm

Farvekode VDI-skaft: VDI 30

**Teknisk beskrivelse**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Skaft-Ø d <sub>1</sub>  | 30 mm                 |
| Farvekode VDI-skaft     | VDI 30                |
| Udhængslængde L         | 46 mm                 |
| Længdeudligning, tryk   | 0,2 mm                |
| Længdeudligning, træk   | 1 mm                  |
| Patronens udvendige Ø D | 43 mm                 |
| Produkttype             | VDI-gevindskærepatron |

