

## PRYOR

### Slagbogstaver, sæt, 26 dele Dotstress A – Z, Skrifthøjde: 4mm



#### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085442 4
GTIN	5022044146297
Artikelklasse	08W

#### Beskrivelse

##### Udførelse:

**Low stress Dotstress håndstempler punkteret** med radiusgraving, dermed belastes materialets overflade mindre.

I sejhårdt stål med meget præcis maskingravure og dybdebegrænsning; præcist centrisk. Kalibreret skaft, gennemhærdet. Slaghovedsejhærdning sikrer høj arbejdssikkerhed. I kunststofkasse.

**Normal skrift;** dvs., at det indprægede tegn kan aflæses direkte på emnet .

**Højtydende præcisionsstempel,** kemisk forniklet, optimal standtid.

##### Anvendelse:

Til signering af materiale med en **styrke på op til 1.200 N/mm<sup>2</sup>**.

##### Reservedel:

Slagtal enkeltvis under nr. 085411 str. skrifthøjde/tal, f.eks. nr. 085411 str. 3/1.

Slagbogstaver enkeltvis under nr. 085431 str. skrifthøjde/tegn, f.eks. nr. 085431 str. 3/A.

##### Bemærk:

På forespørgsel leveres yderligere hånd- og maskinstempler af alle slags som f.eks. stempler med firmalogoer efter forlæg.

#### Teknisk beskrivelse

Hel længde	70 mm
------------	-------

Skafattykkelse	9,5
Produkttype	Manuelt slagstempel

---

**Tilbehør**

Slagstempel, holder Type GRIP	085475 GRIP
-------------------------------	-------------