



## Indvendigt måleapparat til noter og indstik, Måleområde: 10-14mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	435175 10-14
GTIN	2050001951373
Artikelklasse	46D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Indvendigt måleapparat til måling af noter og indstik op til en maksimal notdybde på 5 mm. Sprededeføler ON med fast anvendelsesområde. Med HM-kilenål.

#### Bemærk:

Måleområde op til 530 mm på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Måleområde	10 - 14 mm
Indføringsdiameter	10 mm
Minimumindstiksbredde	1,2 mm
Største måledybde	60 mm
Maksimal spredevandring	4 mm
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Indvendigt finmåleapparat