

 steinel**Temperaturscanner HG Scan PRO, Type: 007553****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078325 007553
GTIN	4007841007553
Artikelklasse	07E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Temperaturscannere til registrering af temperaturen på emnets overflade vha. infrarød måling. Ideel afstandsbestemmelse vha. laser. Akustisk samt optisk advarsel ved over- og underskridelse af den optimale temperatur. Indstilling i 10 °C trin.

HG Scan PRO med intelligent dataudveksling mellem temperaturscanner og varmluftblæser. Strømforsyning via varmluftblæseren.

Fuld temperaturkontrol, når der arbejdes med temperaturfølsomme emner. HG Scan PRO registrerer temperaturen på emnets overflade vha. infrarød måling. Ideel afstandsbestemmelse vha. laser. Akustisk samt optisk advarsel ved over- eller underskridelse af den optimale temperatur. Temperaturregistreringsområde 0 - 300 °C, indstilling i 10 °C trin.

**Passer til:**

Passende til varmluftblæser HG 2620 E.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	120 g
Passer til	HG 2620
Temperaturregistreringsområde	0 - 300 °C

Energiforsyning

Med kabel

Produkttype

Temperaturscanner