

# AEG

## Vinkelsliber, Type: WS8-115S



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077104 WS8-115S
GTIN	4002395150519
Artikelklasse	07A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Let og effektiv **115 mm enhånds-vinkelsliber** med **kompakt, praktisk form**, gearhoved kan drejes i 90°-trin, hurtig indstilling af beskyttelseskærm, M14 slibespindelgevind.

#### Leveringsomfang:

Inklusive beskyttelseskærm, spændesæt og ekstra håndgreb.

### Teknisk beskrivelse

Maks. skive-Ø	115 mm
Effektforbrug	800 W
Maks. vibration iht. EN	4,2 m/s <sup>2</sup>
Maks. skæredybde	28 mm
Producentbetegnelse	WS8-115S
Genstartsspærre	ja
Vægt	1,9 kg
Omdrejningstalområde	12000 min <sup>-1</sup>
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Vinkelsliber

