



Kompakt vinkelsliber, Type: AGV10125EK



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077131 AGV10125EK
GTIN	4002395260898
Artikelklasse	03M

Beskrivelse

Udførelse:

MILWAUKEE – kompakt vinkelsliber Ø 125 mm. Kompakte, kraftfulde vinkelslibere med stor skæredybde takket være det flade metalgearhoved.

- **Netkabel 4 m.**
- **Spindellås til hurtigt skift af skive.**
- **Hurtig justering af beskyttelsesafskærmning.**
- **Genstartsspærre.**

Vinkelsliber 1000 W / 125 mm, **kort konstruktion.** Spændesæt medfølger.

Leveringsomfang:

Håndtag, beskyttelsesskærm, spændemøtrik.

Bemærk:

Alle kompakte vinkelslibere med låsbar afbryder er uden dødmandsfunktion.

Teknisk beskrivelse

Maks. skive-Ø	125 mm
Maks. vibration iht. EN	2,6 m/s ²
Vægt	2,2 kg
Genstartsspærre	ja
Effektforbrug	1000 W
Dødmandskontakt	nej

Producentbetegnelse	AGV10-125EK
Bemærk	kort model
Maks. skæredybde	33 mm
Energiforsyning	Med kabel
maks. omdrejningstal	11000 min ⁻¹
Produkttype	Vinkelsliber

Tilbehør

Spændemøtrik M14 Type NUT	073930 NUT
Spændemøtrik M14 Type FIXTEC	073930 FIXTEC