



Vinkelsliber GWS, Type: 24-180LVI



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077146 24-180LVI
GTIN	3165140484558
Artikelklasse	03C

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig 180 mm vinkelsliber:

- Effektiv 2400 W motor med blød opstart og startstrømsbegrænsning.
- Høj grad af brugerbeskyttelse med ekstra Vibration Control-hoved- og ekstragreb, KickBack-stop og genstartsbeskyttelse.
- Drejeligt bøjlegreb til optimal slibning og skæring.

Leveringsomfang:

Inklusive beskyttelseskærm, ekstra håndgreb, spændesæt.

Teknisk beskrivelse

Genstartsspærre	ja
Maks. skive-Ø	180 mm
Maks. vibration iht. EN	5,5 m/s ²
Vægt	5,4 kg
Producentbetegnelse	GWS 24-180 LVI
Maks. skæredybde	54 mm
Kickbackstop	ja
Bemærk	Drejeligt bøjlegreb
Effektforbrug	2400 W

Blød opstart	ja
Energiforsyning	Med kabel
maks. omdrejningstal	8500 min ⁻¹
Produkttype	Vinkelsliber