

**PRYOR****Slagbogstaver, sæt, 27 dele Med normal skrift A – Z, &, Skrifthøjde: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085430 8
GTIN	5022044005174
Artikelklasse	08W

**Beskrivelse****Udførelse:**

I sejhårdt stål med meget præcis maskingravure og dybdebegrænsning; præcist centrisk. Kalibreret skaft, gennemhærdet. Slaghovedsejhærdning sikrer høj arbejdssikkerhed. I kunststofkasse.

**Højtydende præcisionsstempel**, kemisk forniklet, optimal standtid.

**Normal skrift**; dvs., at det indprægede tegn kan aflæses direkte på emnet .

**Anvendelse:**

Til signering af materiale med en **styrke på op til 1.200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Reservedel:**

Slagtal enkeltvis under nr. 085411 str. skrifthøjde/tal, f.eks. nr. 085411 str. 3/1.

Slagbogstaver enkeltvis under nr. 085431 str. skrifthøjde/tegn, f.eks. nr. 085431 str. 3/A.

**Bemærk:**

På forespørgsel leveres yderligere hånd- og maskinstempler af alle slags som f.eks. stempler med firmalogoer efter forlæg.

**Teknisk beskrivelse**

Skafttykkelse	12,7
Skrifthøjde	8 mm

Hel længde	89 mm
Produkttype	Manuelt slagstempel

## Tilbehør

Slagstempel, holder Type GRIP	085475 GRIP
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 8/L mm	085431 8/L
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 8/M mm	085431 8/M
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 8/H mm	085431 8/H
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 8/Q mm	085431 8/Q
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 8/T mm	085431 8/T
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 8/K mm	085431 8/K
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 8/Y mm	085431 8/Y
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 8/W mm	085431 8/W
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 8/G mm	085431 8/G
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 8/& mm	085431 8/&
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 8/A mm	085431 8/A
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 8/P mm	085431 8/P
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 8/S mm	085431 8/S
	085431 8/O

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z  
Skrifthøjde / tegn 8/O mm

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z  
Skrifthøjde / tegn 8/B mm

085431 8/B

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z  
Skrifthøjde / tegn 8/C mm

085431 8/C

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z  
Skrifthøjde / tegn 8/E mm

085431 8/E

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z  
Skrifthøjde / tegn 8/N mm

085431 8/N

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z  
Skrifthøjde / tegn 8/Z mm

085431 8/Z

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z  
Skrifthøjde / tegn 8/U mm

085431 8/U

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z  
Skrifthøjde / tegn 8/I mm

085431 8/I

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z  
Skrifthøjde / tegn 8/F mm

085431 8/F

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z  
Skrifthøjde / tegn 8/J mm

085431 8/J

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z  
Skrifthøjde / tegn 8/R mm

085431 8/R

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z  
Skrifthøjde / tegn 8/X mm

085431 8/X

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z  
Skrifthøjde / tegn 8/D mm

085431 8/D

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z  
Skrifthøjde / tegn 8/V mm

085431 8/V