

NOVUS**Manuel hæftepistol, Producentbetegnelse: J29****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078407 J29
GTIN	4009729058015
Artikelklasse	07E

Beskrivelse**Udførelse:**

Brugervenlig og ergonomisk professionel hæfteklammepistol til præcis inddrivning af fintråds- og fladtrådsklammer samt søm.

Slidstærk professionel hæfteklammemaskine i robust, tilbageslagssikkert hus i trykstøbt zink. Efterslagsfunktionen sikrer perfekt inddrivning af hæftemidlet.

- **System til ifyldning nedefra, så det er hurtigt og nemt fylde efter.**
- **Afstandsanslag til parallel anbringelse af klammerrækker.**
- **Slagkraftindstilling.**
- **Patenteret sikkerhedsoplåsning.**
- **God adgang også under snævre pladsforhold.**
- **Vindue til kontrol af resterende klammermængde.**

Teknisk beskrivelse

Vægt	1 kg
Producentbetegnelse	J-29
Maks. inddrivningsdybde for klammer	16 mm

Passende klammetype	E, A, D, H, G
Produkttype	Hæfteklammepistol

Tilbehør

FladtrådsklammesætMed hhv. 1200 og 600 dele Maks. inddrivningsdybde for klammer 10 mm	078418 10
SømsætMed hhv. 1000 og 2600 dele Maks. inddrivningsdybde for klammer 14 mm	078419 14
FladtrådsklammesætMed hhv. 1200 og 600 dele Maks. inddrivningsdybde for klammer 6 mm	078418 6
FladtrådsklammesætMed hhv. 1200 og 600 dele Maks. inddrivningsdybde for klammer 14 mm	078420 14
Fintrådsklammesæt5000 dele Maks. inddrivningsdybde for klammer 8 mm	078417 8
FladtrådsklammesætMed hhv. 1200 og 600 dele Maks. inddrivningsdybde for klammer 6 mm	078420 6
Fintrådsklammesæt5000 dele Maks. inddrivningsdybde for klammer 10 mm	078417 10
Fintrådsklammesæt5000 dele Maks. inddrivningsdybde for klammer 14 mm	078417 14
FladtrådsklammesætMed hhv. 1200 og 600 dele Maks. inddrivningsdybde for klammer 8 mm	078418 8
Fintrådsklammesæt5000 dele Maks. inddrivningsdybde for klammer 6 mm	078417 6
SømsætMed hhv. 1000 og 2600 dele Maks. inddrivningsdybde for klammer 16 mm	078419 16
FladtrådsklammesætMed hhv. 1200 og 600 dele Maks. inddrivningsdybde for klammer 14 mm	078418 14
FladtrådsklammesætMed hhv. 1200 og 600 dele Maks. inddrivningsdybde for klammer 10 mm	078420 10
FladtrådsklammesætMed hhv. 1200 og 600 dele Maks. inddrivningsdybde for klammer 8 mm	078420 8