



LED-industripandelampe, Producentbetegnelse: IH6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081477 IH6
GTIN	4029113561006
Artikelklasse	04B

Beskrivelse

Udførelse:

Effektive LED-**industri**-pandelamper af høj kvalitet til professionel brug.

- **Drejeligt hoved og trinløs fokusfunktion.**
- **Udskifteligt, vaskbart pandebånd.**

LED-pandelampe med høj bærekomfort og optimeret vægtudligning. **Trinløs lysdæmpning.**

Bemærk:

På produkterne i "i-serien" yder producenten kun 24 måneders garanti ved onlineregistrering. <https://www.ledlenser.com/de/produkte/service-garantie/> her beskrives fremgangsmåden ved onlineregistrering.

Beskyttelsesklasse IP: IP X4

Beskyttelsesklasse IP: IP X4

Lysnet, trin 1: 200 lm

Lysnet, trin 2: 5 lm

Lysvarighed, trin 1: 4 h

Lysvarighed, trin 2: 60 h

Advanced Focus System (AFS): ja

Teknisk beskrivelse

Lysvidde	20 - 120 m
Producentbetegnelse	IH6
Brændetid	4 - 60 h

Vægt	132 g
Energiforsyning	Batteridrevet
Advanced Focus System (AFS)	ja
Bæltetaske medfølger	ja
Batteritype	Micro, AAA
Lysnet	5 - 200 lm
Antal medfølgende batterier	3
Hoved-Ø	28 mm
Rapid Focus	ja
Beskyttelsesklasse IP	IP X4
ATEX-zone	Ingen
Kemisk opbygning	alkali-mangan
gengenopladelig	nej
Belysning, kan dæmpes	ja