

Garant**SEMT 1305 AGSR, HB7520, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213592 UNI
GTIN	4045197806185
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Forstærket plattetykkelse af hensyn til højeste spåntagningskrav. Slidbeskyttelse som følge af meget moderne belægning.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,5... 1 \times D$ / $a_{pmaks.} = 4$ mm.

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
ISO-kode, vendeskærsplatte	SEMT 1305 AGSR
Type	HB7520
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	220 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
GG (G)	egnet	90 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		