

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Venstre, System /
plattestørrelse: GL/10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264831 GL/10
GTIN	4062406231477
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264866, 264870 og 264874.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: GL

Skære- / skillested: 16 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: SCLCL

passende vendeskærsplatter: CC.. 0602..

Angrebsvinkel: 95 grader

Mindste forborings- \varnothing D_{\min} : 20 mm

Midterforskydning L_3 : 11 mm

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings- \varnothing D_{\min}	20 mm
--	-------

Angrebsvinkel	95 grader
Samlet længde L	15,4 mm
Skære- / skillested	16 mm
Serie	Master Mute
ISO-kode vendeskærsplatte	SCLCL
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Midterforskydning L ₃	11 mm
System	GL
Vendeplatteskrue	269028 38
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 38	269028 38
-----------------------------	-----------