


**Gevindbakke 6g, M: M3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	140330 M3
GTIN	4062406233167
Artikelklasse	12K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket, forslidset form. \geq **M3 med skæreansnit på begge sider** af hensyn til let ansnit og sober transport af spånerne i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Skæreretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 0,5 mm

Udvendig Ø: 20 mm

Højde: 5 mm

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø	20 mm
Stigning	0,5 mm
Gevindstørrelse	M3
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Højde	5 mm

Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		