

**Gevindbakke HSS, MF: 12X1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	141070 12X1
GTIN	4062406233488
Artikelklasse	12K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket forslidste form; **med skæreansnit i begge sider.**

1 3/4 gevind skærfas.

Skæreretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 1 mm

Udvendig Ø: 38 mm

Højde: 10 mm

Teknisk beskrivelse

Højde	10 mm
Gevindstørrelse	M12×1
Udvendig Ø	38 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Stigning	1 mm

Gevindtype	MF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		