



Kobberrørbukker, Til udvendig rør-Ø: 8mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	821310 8
GTIN	4062406237530
Artikelklasse	82A

Beskrivelse

Udførelse:

Bukkevinkel op til 180° med den mindst mulige radius uden deformation af røret. Bukkesegment med gradinddeling.

Let konstruktion gør arbejdet mindre trættende. Skridsikkert håndtag.

Anvendelse:

Til bukning af bløde kobberrør. Da rørbukkeren også kan sættes på midt på røret, kan der uden overgange eller mellemrum skabes modgående bøjninger i alle retninger.

Teknisk beskrivelse

Til udvendig rør-Ø	8 mm
Bukkeradius (midt på rør)	24 mm
maks. bukkevinkel	180 grader
Produkttype	Bukkeapparat