

Garant**Gevindbakke, G: G1.1/2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	142050 G1.1/2
GTIN	4062406235987
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket, forslidset form; **med skæreansnit på begge sider**. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Anvendelse:

Til cylindrisk Withworth-rørgvind DIN ISO 228/1.

Norm: EN 24231

Gevindgange pr. tomme: 11

Gevind-Ø: 47,8 mm

Udvendig Ø: 90 mm

Højde: 22 mm

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø	90 mm
Gevindgange pr. tomme	11
Skæreretning	højre
Toleranceklasse	A

Gevindstørrelse	G1.1/2
Gevind-Ø	47,8 mm
Højde	22 mm
Gevindtype	G
Flankevinkel	55 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 24231
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		