

Garant**Gevindbakke-grundholder med længdeudligning VDI, Skaft-ØD1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319793 40
GTIN	4062406239855
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

VDI-skaft.

Robust holder; alle funktionsflader er hærdede og slebne. Længdeudligning på træk og tryk til fremstilling af måltro udvendige gevind. Holder til standard-DIN-gevindbakker (rund udførelse).

Fordel:

- **Det modulære system sørger for nedsætning af omkostninger.**
- **Alt udskifteligt tilbehør passer i grundholderen.**
- **Central tilførsel af kølemiddel.**
- **Præcis, også ved skæring af længere tråde.**
- **Gevindene er af høj kvalitet.**

Anvendelse:

Udførelse af udvendige gevind vha. skærebakke. Anvendes hovedsageligt på drejemaskiner, men egner sig også til fræsemaskiner.

Specialtilbehør:

Gevindbakkeadapter nr. 319795.

Teknisk beskrivelse

Længdeudligning, træk	12 mm
Længde L	73 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 40

Længdeudligning, tryk	4 mm
VDI-størrelse	40
Ø D ₁	40 mm
Ø D ₂	70 mm
Produkttype	Gevindbakkeholder

Tilbehør

GevindbakkeadapterSkifteindsats til gevind M12-M14	319795 M12-M14
GevindbakkeadapterSkifteindsats til gevind M10	319795 M10
GevindbakkeadapterSkifteindsats til gevind M3-M6	319795 M3-M6
GevindbakkeadapterSkifteindsats til gevind M7-M9	319795 M7-M9