

Garant**eco-værktøjsholder, form B7 radial højre, lang, Skaft-Ø d1: 40mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	319091 40
GTIN	4062406240738
Artikelklasse	31V

Beskrivelse

Udførelse:

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 118 mm

b₂: 75,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø d ₁	40 mm
------------------------	-------

Farvekode VDI-skaft	VDI 40
h_1	25 mm
b_1	118 mm
h_2	34 mm
h_5	48 mm
h_6	42,5 mm
l_2	44 mm
l_1	22 mm
b_2	75,5 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder