

**Garant****eco-værktøjsholder, form B8 radial venstre, lang, Skaft-Ø d1: 40mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	319093 40
GTIN	4062406240752
Artikelklasse	31V

## Beskrivelse

### Udførelse:

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

### Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

### Norm:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Form: B

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 118 mm

b<sub>2</sub>: 75,5 mm

h<sub>5</sub>: 48 mm

h<sub>6</sub>: 42,5 mm

## Teknisk beskrivelse

l <sub>1</sub>	22 mm
----------------	-------

Skaft-Ø $d_1$	40 mm
$h_2$	34 mm
$h_6$	42,5 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 40
$h_5$	48 mm
$h_1$	25 mm
$b_1$	118 mm
$l_2$	44 mm
$b_2$	75,5 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder