

**Garant****Fladespændepatron med hårdmetal-bøsning og kølekanaler, SK 40 kort,  
Spænde-Ø D1: 10 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300216 10
GTIN	4062406240769
Artikelklasse	31P

**Beskrivelse****Udførelse:**

Weldon-holder med præcisions-hårdmetalbøsning, der er indsat i spændeboringen. Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang). Med kølekanaler, der kan lukkes.

**Fordel:**

- **Øget stabilitet af spændepatronen.**
- **Gentagelsesnøjagtig rundløbsnøjagtighed.**
- **Rolig, ensartet spåntagningsstøj.**
- **Længere værktøjsstandtider.**

**Anvendelse:**

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

**Specialtilbehør:**

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Udragende længde, A-mål: 50 mm

Udvendig Ø D: 35 mm

Ekstra spændeskruer nr. 309900: 10

**Teknisk beskrivelse**

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Udvendig Ø D	35 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	10

Udragende længde, A-mål	50 mm
Adapter	SK 40 kort
Norm	DIN 6359
Holder-standard	DIN 69871
Holder-standard	DIN 69871
Form	ADB
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron