

**Tekstiltape, olivengrønt, Breddexlængde (mmxm): 50X50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083768 50X50
GTIN	4062406242237
Artikelklasse	02A

Beskrivelse**Udførelse:**

Stofklæbebånd med Hotmelt-lim til enkle klæbe- og reparationsopgaver. Takket være en PE-laminering er det også vandafvisende. Kan anvendes til en lang række afdæknings- og klæbeopgaver. Specielt til opgaver med høje krav til rivestyrken. Let at vikle og rive af og desuden yderst slidstærkt.

Anvendelsestid indendørs og udendørs op til 2 uger.

Anbefaling:

Kontrollér underlaget, før fastklæbning.

Klæbebåndstype: enkeltsidet

Klæbemiddel: Naturgummi

Tykkelse: 0,3 mm

Teknisk beskrivelse

Bæremateriale	Tekstil
Stoffinhed	59 mesh
Lagertemperatur	20 °C

Bemærk	UV-beständig
Bemærk	overriveligt med hånden
Med liner	nej
Strækevne	12,5 %
Tykkelse	0,3 mm
Mindst holdbar til	12 måned
Trækstyrke	5,8 N/mm
Farve	grøn
Klæbemiddel	Naturgummi
Klæbekraft på stål	0,33 N/mm
temperaturbestandig op til	40 °C
Længde	50 m
Bredde	50 mm
Klæbebåndstype	enkelt-sided
Anvendelse	Tætning
Anvendelse	Fastgørelse
Anvendelse	Samling
Anvendelse	Fiksering
Anvendelse	Maskering
Anvendelse	Emballering
Anvendelse	Klæbning
Anvendelse	Afdækning
Lager luftfugtighed	50 %
Produktnavnsegenskab	olivengrønt
Produkttype	Klæbebånd