

**Maskeringstapesæt, natur, Breddexlængde (mmxm): 48X50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083769 48X50
GTIN	4062406242251
Artikelklasse	02A

Beskrivelse**Udførelse:**

Universelt anvendelig tape til mange anvendelsesområder som f.eks. reparation, beskyttelse, afdækning og emballering.

Let kreppet tape med god klæbekraft til hurtig afdækning på glatte indendørs underlag. Temperaturbestandig op til 60 °C.

Anbefaling:

Kontrollér underlaget, før fastklæbning.

Klæbemiddel: Naturgummi

Tykkelse: 0,14 mm

Antal klæbebånd: 5

Teknisk beskrivelse

Tykkelse	0,14 mm
Trækstyrke	3 N/mm
Med liner	nej
Strækevne	10 %

Anvendelse	Samling
Anvendelse	Maskering
Anvendelse	Afdækning
Anvendelse	Fiksering
Bredde	48 mm
Klæbekraft på stål	0,32 N/mm
Klæbemiddel	Naturgummi
Bæremateriale	Fladcrepe
Klæbebåndstype	enkelt-sided
temperaturbestandig op til	60 °C
Antal klæbebånd	5
Længde	50 m
Farve	natur
Lagertemperatur	20 °C
Mindst holdbar til	12 måned
Lager luftfugtighed	50 %
Produkttype	Klæbebånd