

**Tekstiltape, rød, Breddexlængde (mmxm): 38X25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083767 38X25
GTIN	4062406242220
Artikelklasse	02A

Beskrivelse**Udførelse:**

Stofklæbebånd med Hotmelt-lim til enkle klæbe- og reparationsopgaver. Takket være en PE-laminering er det også vandafvisende. Kan anvendes til en lang række afdæknings- og klæbeopgaver. Specielt til opgaver med høje krav til rivestyrken. Let at vikle og rive af og desuden yderst slidstærkt.

Anvendelsestid indendørs og udendørs op til 2 uger.

Anbefaling:

Kontrollér underlaget, før fastklæbning.

Klæbebåndstype: enkeltsidet

Klæbemiddel: Naturgummi

Tykkelse: 0,3 mm

Teknisk beskrivelse

Klæbemiddel	Naturgummi
Længde	25 m
Klæbekraft på stål	0,33 N/mm

Mindst holdbar til	12 måned
Med liner	nej
Trækstyrke	5,8 N/mm
temperaturbestandig op til	40 °C
Bredde	38 mm
Tykkelse	0,3 mm
Lagertemperatur	20 °C
Strækkevne	12,5 %
Bemærk	UV-beständig
Bemærk	overriveligt med hånden
Farve	rød
Lager luftfugtighed	50 %
Klæbebåndstype	enkeltidet
Anvendelse	Tætning
Anvendelse	Fastgørelse
Anvendelse	Samling
Anvendelse	Fiksering
Anvendelse	Maskering
Anvendelse	Emballering
Anvendelse	Klæbning
Anvendelse	Afdækning
Bæremateriale	Tekstil
Stoffinhed	59 mesh
Produktnavnsegenskab	rød
Produkttype	Klæbebånd