

**PVC-klæbebånd, rød, Bredde×længde (mm×m): 50X33****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083794 50X33
GTIN	4062406242428
Artikelklasse	02A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Universelt anvendelig tape til mange anvendelsesområder som f.eks. reparation, beskyttelse, afdækning og emballering.

Glat PVC-beskyttelsesbånd af tætsiddende blød PVC-folie.

Til beskyttelse af glatte underlag som f.eks. træ, aluminium eller glas.

Anvendelsestid indendørs og udendørs op til 3 uger.

**Anbefaling:**

Kontrollér underlaget, før fastklæbning.

Klæbemiddel: Naturgummi

Farve: rød

Længde: 33 m

Bredde: 50 mm

Tykkelse: 0,13 mm

**Teknisk beskrivelse**

Lagertemperatur	20 °C
temperaturbestandig op til	40 °C

Bredde	50 mm
Tykkelse	0,13 mm
Holdbarhed fra fremstillingsdato	12 måned
Bemærk	blødt at påføre
Klæbekraft på stål	0,11 N/mm
Med liner	nej
Trækstyrke	1,67 N/mm
Bæremateriale	PVC-folie
Anvendelse	Tætning
Anvendelse	Fastgørelse
Anvendelse	Samling
Anvendelse	Fiksering
Anvendelse	Maskering
Anvendelse	Klæbning
Anvendelse	Afdækning
Farve	rød
Lager luftfugtighed	50 %
Strækevne	120 %
Klæbebåndstype	enkelt-sided
Længde	33 m
Klæbemiddel	Naturgummi
Produktnavnsegenskab	rød
Produkttype	Klæbebånd