

**Fladespændepatron form AD, SK 40 kort, Spænde-Ø D1: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300205 8
GTIN	4062406242190
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	28 mm
Spænde-Ø D ₁	8 mm
Udragende længde, A-mål	50 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	8
Adapter	SK 40 kort
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min ⁻¹

Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Reservespændeskrue til patron med spænde-Ø D1 8 mm	309900 8
--	----------