

**HOLEX****Fladspændepatron form AD med kølekanalboringer, SK 40 kort, Spænde-Ø D1: 18mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 300225 18     |
| GTIN                | 4062406242657 |
| Artikelklasse       | 32A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Med kølekanaler. Kan ikke låses.**

**Anvendelse:**

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivelse**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Ekstra spændeskruer nr. 309900 | 16         |
| Udvendig Ø D                   | 50 mm      |
| Spænde-Ø D <sub>1</sub>        | 18 mm      |
| Udragende længde, A-mål        | 63 mm      |
| Adapter                        | SK 40 kort |
| Norm                           | DIN 6359   |
| Holder-standard                | ISO 7388-1 |
| Form                           | AD         |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Kølekanaler                             | Ikke låsbar                       |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min <sup>-1</sup> |
| Rundløbsnøjagtighed                     | ≤ 3 μm                            |
| Spåntagningsstrategi                    | HPC                               |
| Produkttype                             | Fladespændepatron                 |

---

## Tilbehør

|   |           |
|---|-----------|
| Reservespændeskrue til patron med spænde-Ø D1 16 mm | 309900 16 |
|---|-----------|