

**Fladespændepatron form AD, SK 40 A = 160, Spænde-Ø D1: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300277 25
GTIN	4062406242947
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Ekstra spændeskruer nr. 309900	25
Udragende længde, A-mål	160 mm
Spænde-Ø D ₁	25 mm
Udvendig Ø D	65 mm
Adapter	SK 40 A = 160
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm

Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Reservespændeskrue til patron med spænde-Ø D1 25 mm	309900 25
---	-----------