

**Fladespændepatron form AD, SK 40 A = 160, Spænde-Ø D1: 14mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 300277 14 |
| GTIN | 4062406242909 |
| Artikelklasse | 32A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|-----------------------------------|
| Udvendig Ø D | 44 mm |
| Ekstra spændeskruer nr. 309900 | 12 |
| Udragende længde, A-mål | 160 mm |
| Spænde-Ø D ₁ | 14 mm |
| Adapter | SK 40 A = 160 |
| Norm | DIN 6359 |
| Holder-standard | ISO 7388-1 |
| Form | AD |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Fladespændepatron |

Tilbehør

| | |
|--|-----------|
| Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 12 mm | 309900 12 |
|--|-----------|